

品番：EA983AX-43

品名：AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級・BL形)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 26,100円(税抜) / 28,710円(税込) | | |
| カタログ価格 | 26,100円(税抜) / 28,710円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/24 07:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2272ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------|--------|---|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FA20303CLE1 |
| 仕様 | 片面 | サイズ | 253×53×282mm |
| 重量 | 2kg | 定格電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 1.7W | 入力電流 | 0.037A |
| 光源 | LED球 | 型式認定番号 | 1AM111-3304 |
| 同梱ランプ | FK91221A | 電源 | ニッケル水素電池 |
| 交換電池 | FK723 2.4V 700mAh | 取付方法 | 壁埋込型 |
| 対応表示板 | B級 | 材質 | 枠:樹脂(ホワイト) |
| ランプトランス | LED内蔵 | 注意 | ※商品は本体のみです。表示板は別売です。 組み合わせて使用できる商品はその他 関連を参照ください。 |

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)

非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)

【リモコン】FSK90910K(別売)
【取付ボックス】FK21750(別売)

注) 24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注) 埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。

注) LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注) 適合表示板にご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.