

品番：EA983AX-43

品名：AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級・BL形)



販売価格	26,100円(税抜) / 28,710円(税込)		
カタログ価格	26,100円(税抜) / 28,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2272ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FA20303CLE1
仕様	片面	サイズ	253×53×282mm
重量	2kg	定格電圧	AC100V
消費電力	1.7W	入力電流	0.037A
光源	LED球	型式認定番号	1AM111-3304
同梱ランプ	FK91221A	電源	ニッケル水素電池
交換電池	FK723 2.4V 700mAh	取付方法	壁埋込型
対応表示板	B級	材質	枠:樹脂(ホワイト)
ランプトランス	LED内蔵	注意	※商品は本体のみです。表示板は別売です。 組み合わせて使用できる商品はその他 関連を参照ください。

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)

非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)

【リモコン】FSK90910K(別売)  
【取付ボックス】FK21750(別売)

注) 24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注) 埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。

注) LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注) 適合表示板にご注意ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.