

品番：EA983CS-63

品名：680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度10)



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 11:28現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



非粘着

※ 裏面に粘着剤が付いているもしくは  
両面テープが貼付されています。  
※ 粘着剤及び両面テープが付いていません。

### 仕様

メーカー	ユニット(UNIT)	型番	833-16B
内容	フォークリフト制限速度10	サイズ	400×680mm
厚み	0.9mm	材質	アルミ(カール加工・平リブタイプ)
仕様	非粘着		

耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識

片面表示

板の裏面に平リブ2本付き

4スミには樹脂パーツ、4辺にはカール加工を施し、安全性を高めています。

ボルト穴は空いていません。

別売の標識ポール(EA983CS-201、202)、構内標識用取付金具(EA983CS-211、-212)をご使用ください。

※ページ下部「その他関連」を参照ください。

### 代替品

	品番	EA983CS-63A
	コメント	品番変更



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.