

品番：EA983DG-53

品名：1310x 430x2057mm パ°-ーション(塩ビ° /移動式)



販売価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
カタログ価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 10:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2258ページ		



これらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サカエ	型番	YSH-13TMC
※注意※	【お客様組立品】	仕様	移動式
サイズ(W×D×H)mm	1310×430×2057	重量(kg)	9
カラー	透明	材質	塩化ビニル
厚み	0.3mm	表面抵抗値	10(12乗)Ω ※上記の値は実測値であり、保証値ではありません。
車輪径	φ 50mm(エラストマー車)	キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2
帯電防止タイプのため、ホコリの付着を防止します。			
透明塩ビシートのため視認性が良く、置くだけの簡単設置となります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

