



品番：EA983FM-112

品名：M12・M14 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)



販売価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 279 (2026/04/04 06:54現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1242ページ		



#### 仕様

用途	アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策	適合ねじ径	M12・M14・W1/2"
使用可能ねじ長	32~48mm	サイズ	φ38×50(H)mm
内キャップ内径	26mm	内キャップ高さ	26mm
材質	キャップ本体:硬質塩化ビニル 内キャップ:ポリエチレン	カラー	キャップ本体:グレー 内キャップ:乳白色
入数	2個		
押し込むだけのワンタッチ取付			
内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定			
取り外しは回すだけ			
ミリねじ・インチねじ共用			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.