

品番：EA983FM-810

品名：M10 シングルナット用保護キャップ° (エラストマー/グレー/2個)

M10



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 470円(税抜) / 517円(税込) | | |
| カタログ価格 | 470円(税抜) / 517円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 40 (2026/05/16 02:34現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------------|
| メーカー | AWJ | 型番 | EC30204-0010 |
| 材質 | エラストマー(TPE) | 適合ねじ径 | M10 |
| 使用可能温度 | -60~98℃ | カラー | グレー |
| 入数 | 2個 | | |

塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます

キャップ内側にネジが切っているため、キャップ装着時の接着及びビニルテープによる2次加工が不要

下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません

装着はワンタッチで差し込むだけ

RoHS2対応品

※材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.