

品番：EA983FM-812

品名：M12 シングルナット用保護キャップ° (エラストマー/グレー/2個)

M12



販売価格	510円(税抜) / 561円(税込)		
カタログ価格	510円(税抜) / 561円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2026/05/16 02:35現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ			

M12



仕様

メーカー	AWJ	型番	EC30204-0012
材質	エラストマー(TPE)	適合ねじ径	M12
使用可能温度	-60~98℃	カラー	グレー
入数	2個		

塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます

キャップ内側にネジが切っているため、キャップ装着時の接着及びビニルテープによる2次加工が不要

下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません

装着はワンタッチで差し込むだけ

RoHS2対応品

※材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.