


品番：EA983FN-708G

品名：M8 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個)



|         |                               |      |    |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 425円(税抜) / 468円(税込)           |      |    |
| カタログ価格  | 425円(税抜) / 468円(税込)           |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 44 (2025/08/02 23:09現在) |      |    |
| 商品入数    | 2                             | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 2359ページ                       |      |    |



#### 仕様

|       |                                 |       |             |
|-------|---------------------------------|-------|-------------|
| メーカー  | AWJ                             | 型番    | A30204-0008 |
| 用途    | 全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー用シングルナット保護キャップ | 材質    | 軟質塩化ビニール    |
| ねじサイズ | M8                              | H1サイズ | 22mm        |
| H2サイズ | 15mm                            | 耐熱温度  | -18℃～60℃    |
| カラー   | グレー                             | 入数    | 2個          |

キャップ内側にネジが切っております。

キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。

下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。

キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。

#### 代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <p>品番 EA983FM-808</p> <p>コメント 変更点: 材質(PVC→イラストマー)</p> |
|---|---|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.