



品番：EA983FR-6

品名：[単3x3本] LED誘導灯(365mm)



販売価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2025/07/05 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2307ページ		



仕様

サイズ(mm)	φ35×365	重量(g)	210
電源	単3電池×3本(別売)	材質	本体:ポリカーボネイト ハンドル:ABS樹脂
光源	赤色LED×9灯 青色LED×9灯 白色LED×1灯	グリップ径	40mm
ストラップサイズ	8×235mm	電池寿命	赤色LED点滅時:約30時間 赤色LED点点灯時:約12時間 青色LED点点灯時:約12時間 ※アルカリ電池使用時

スイッチを押して発光パターン変更
赤色LED点滅→青色LED点滅→白色LED点灯→OFFの順に変わります。(切替式)

防滴構造

マグネット付

先端に白色LED灯がついています。

重量は電池を含みます。

【電池の交換】

①テールキャップを外し、電池ボックスを出します。

- ②電池ボックスの電池の方向を確認し、3本挿入します。
- ③電池ボックスの方向を確認し本体に電池ボックスを挿入します。
- ④テールキャップをしっかり装着してください。バネが付いていますので、本体側にやや押しかがんでテールキャップを締めてください。

【使用上の注意】

- ・ご使用に当たってはアルカリ電池の使用をおすすめします。
- ・護身用器具ではありません。むやみに振り回さないでください。
- ・車のボディに設置した場合、設置したまで車の走行はできません。
- ・車のキズ防止のため、マグネット部でこすらないよう注意してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.