

品番：EA983FS-100RA

品名：AC100V LED回転灯(赤色)



販売価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 06:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		



#### 仕様

メーカー	パトライト (PATLITE)	型番	SKH-M2-R
定格電圧	AC100V	定格消費電力	3.0W
配線方法	AC電源プラグ	電源コード長	500mm
色	赤	光源	LED球
閃光数	120回/分	使用周囲温度	-10~50℃
サイズ	φ100×141mm	取付穴	φ6mm (3ヶ所)
取付ピッチ	70mm	重量	360g
保護等級	IP23 (防滴構造)	材質	ポリカーボネート

ブラシレスモーター構造により長寿命を実現

デュアルリフレクタ構造で高視認を実現。回転灯特有の「走る光」の効果を際立たてます。

ブザーなし

RoHS10適合品

PSE適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.