

品番：EA983FS-139

品名：[ソーラー充電式] LED回転灯(マグネット付/緑)



販売価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/28 20:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		

仕様

メーカー	日恵製作所	型番	VM10S-BG
色	緑	連続動作時間	点滅:約50時間、回転:約20時間
電源	ニッケル水素電池×2(付属)	光源	LED灯×8本
サイズ	φ105×98mm(取付部除く)	質量	0.4kg
材質	レンズ・ボディ:ポリカーボネート	動作	点滅(74回/分)、回転(233回/分)
防水性能	IP55	素材寿命	ニッケル水素電池:約3年 ソーラー:約5年
取付方法	マグネット		
屋外仕様			
ソーラー・充電電池・LEDが一体型で設置が簡単。			
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。			
回転、点滅切替式			
電源供給が困難な場所、メンテナンスの難しい場所など設置場所を選ばないソーラー式回転灯です。			

