


品番：EA983FS-141

品名：[充電式] LED回転灯(マグネット付/赤)



販売価格	7,750円(税抜) / 8,525円(税込)		
カタログ価格	7,750円(税抜) / 8,525円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/04 12:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2248ページ		



仕様

メーカー	日恵製作所	型番	VL08B-003DR
色	赤	連続動作時間	点滅:約190時間、回転:約140時間
電源	ニッケル水素電池×2個(付属)	光源	LED灯×12本
サイズ	φ84.2×75.7mm	重量	250g
付属品	ACアダプタ、盗難防止フック	防水性能	IP55
材質	レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS	動作	点滅(55回/分)、回転(222回/分)
充電時間	約5時間		

回転、点滅切替式

回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。

充電で繰り返し使える手のひらサイズのLED警告灯です。

携帯性に優れ、回転と点滅はワンタッチ切り替え。作業用車両や農作業トラクターでの警告灯として、遊技施設やイベント時の装飾灯として、さまざまな用途に対応できます。

ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。

底面にはマグネットを装備しているので、据え置き以外にもマグネットでの設置が可能。

電源ボタンを押すごとに、回転→点滅→消灯→回転→…と切り替えが可能。どの動作状態からでも電源ボタンを長押しすれば消灯(電源オフ)になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.