

品番 : EA983FS-152

品名 : DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付/青色)



販売価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
カタログ価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 16:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0279ページ		



仕様

材質	グローブ:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂	定格電圧	DC12V
光源	白熱電球 35W	コード長	4m
カラー	青	サイズ	145×200×140(H)mm
重量	約940g	IP規格	65相当

シガーライター用回転灯、車載型

防滴構造

シガレットプラグにON/OFFスイッチが内蔵されています。

ON時にはLEDが点灯します。

底部に強力ドーナツ型マグネットシート付
(保護シールでマグネットと装着面を保護)

代替品

	品番 EA983FS-52A コメント LED球5W DC/12V/24V
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.