


品番 : EA983FS-163

品名 : DC12~24V LED小型回転灯(青)



販売価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
カタログ価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/31 16:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0276ページ1200ページ		



仕様

メーカー	日恵製作所	型番	VL07R-D24NB
色	青	定格電圧	DC12~24V
仕様	ブザー無	光源	LED球
サイズ	φ70×123mm	重量	0.21kg
消費電力	0.9W	回転	130回/分
材質	レンズ:PC ボディ:ABS		

発光面を広げるフレネルレンズ構造

グローブにフレネルレンズ構造を採用し発光面を縦方向に拡大、グローブカットで発光面を横方向に拡大し最大限に広げています。

屋外仕様(取付ねじSUS)

小型でありながらLEDを20個配列しスムーズな回転を実現しました。

LEDを効率よく照射するフレネルレンズ構造で視認性を高めた構造です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

