

品番：EA983FS-171

品名：DC12～24V LED回転灯(赤)



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0276ページ		



仕様

メーカー	日恵製作所	型番	VL12R-D24WR
色	赤	定格電圧	DC12～24V
仕様	ブザー無	光源	LED球
サイズ	φ120×155mm	重量	0.53kg
消費電力	1.4W	回転	140回/分
材質	レンズ:PMMA ボディ:ABS		

発光面を広げるフレネルレンズ構造

グローブの内側にフレネルレンズ構造を採用し発光面を縦方向に拡大、グローブカットで発光面を横方向に拡大し最大限に広げています。

屋外仕様(取付ねじSUS)

LED32個を配列し、輝度を高め、スムーズな回転動作を実現しました。

インナーフレネルレンズとグローブカット構造により輝度と発光面積を大きくしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

