


品番：EA983FS-172

品名：DC12～24V LED回転灯(黄)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,700円(税抜)／ 15,070円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 13,700円(税抜)／15,070円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/03/17 09:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0276ページ                      |      |   |



仕様

|      |                     |      |             |
|------|---------------------|------|-------------|
| メーカー | 日恵製作所               | 型番   | VL12R-D24WY |
| 色    | 黄                   | 定格電圧 | DC12～24V    |
| 仕様   | ブザー無                | 光源   | LED球        |
| サイズ  | φ120×155mm          | 重量   | 0.53kg      |
| 消費電力 | 1.4W                | 回転   | 140回/分      |
| 材質   | レンズ:PMMA<br>ボディ:ABS |      |             |

発光面を広げるフレネルレンズ構造

グローブの内側にフレネルレンズ構造を採用し発光面を縦方向に拡大、グローブカットで発光面を横方向に拡大し最大限に広げています。

屋外仕様(取付ねじSUS)

LED32個を配列し、輝度を高め、スムーズな回転動作を実現しました。

インナーフレネルレンズとグローブカット構造により輝度と発光面積を大きくしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

