

品番：EA983FS-261

品名：DC12～24V 工事用LEDルーフ灯(青)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/27 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0276ページ		



#### 仕様

色	青	定格電圧	DC12～24V
コード長	3.7m	光源	LED球
光度	DC12:202カンデラ DC24:201カンデラ	サイズ	204×145×128(H)mm
重量	900g	材質	レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂
保護等級	IP66	電源	車両アダプターソケット
電池寿命	約10,000時間	外突規制	対応品
シガーライター用			
全灯(点灯)のみ			
底部にマグネット付			
シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。			
LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

