

品番：EA983FS-301

品名：[単3x2本] LED回転灯(赤色)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,320円(税抜) / 8,052円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,320円(税抜) / 8,052円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/04/04 14:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2248ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----|-------------|
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NU-AR |
| 電源 | 単3電池2本(付属) | 光源 | LED球 8灯 |
| サイズ | φ76×75mm | 重量 | 約160g(本体のみ) |
| 防水規格(IP値) | IP55 | 色 | 赤 |
| 連続使用時間 | 回転時: 400時間、点滅時: 500時間 | | |
| 常時点灯型 | | | |
| 回転・点滅切替式 | | | |
| 底にマグネット付 | | | |
| 壁面取付用ねじ穴付 | | | |
| 電池式なので配線不要、一時的な使用にも最適。 | | | |
| 防滴仕様、屋外設置可能。 | | | |
| ON/OFFスイッチ付 | | | |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | | | |

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.