

品番：EA983FS-303

品名：[単3x2本] LED回転灯(青色)



販売価格	8,850円(税抜) / 9,735円(税込)		
カタログ価格	8,850円(税抜) / 9,735円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	NU-AB
電源	単3電池2本(付属)	光源	LED球 8灯
サイズ	φ76×75mm	重量	約160g(本体のみ)
防水規格(IP値)	IP55	色	青
連続使用時間	回転時: 150時間、点滅時: 180時間		
常時点灯型			
回転・点滅切替式			
底にマグネット付			
壁面取付用ねじ穴付			
電池式なので配線不要、一時的な使用にも最適。			
防滴仕様、屋外設置可能。			
ON/OFFスイッチ付			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.