


品番：EA983FS-44A

品名：[単3x4本] LED回転灯(緑色)



販売価格	7,880円(税抜) / 8,668円(税込)		
カタログ価格	7,880円(税抜) / 8,668円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/02 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2248ページ		



#### 仕様

色	緑	連続使用時間	回転時:100時間 点滅時:180時間
電源	単3電池×4本(別売)	光源	LED球×20灯
電池寿命	アルカリ乾電池で約100時間	サイズ	φ125×112(H)mm
重量	約500g(電池含まず)	材質	グローブ部:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂
輝度	12000mcd	用途	山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォーク リフトなどの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示 灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際
防滴構造			
強力マグネット付			
電池式なのでどこにでも持ち運び出来ます。			
底面のスイッチで「回転」と「点滅」のパターンを切り替えられます。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.