


品番 : EA983FS-54A

品名 : DC12V/24V 自動車用LED回転灯(緑色)



販売価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/16 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0279ページ		



仕様

色	緑	定格電圧	DC12/24V兼用
材質	グローブ:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂、 反射鏡:アルミ	光源	3WハイパワーLED球
コード長	4.5m	サイズ	145×200×140(H)mm
重量	900g	IP規格	65相当
輝度	約980カンデラ		
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。)			
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。			
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。			
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付)			
外突規制適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

