

品番：EA983FT-11D

品名：[単1x2本] LEDツインフラッシュ



販売価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
カタログ価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 00:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2249ページ		



#### 仕様

サイズ(mm)	φ80×186.5(H)	電源	単1電池×2本(別売)
光源	赤色LED8個	電池寿命	(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)
取付部外径	40mm	重量	160g
材質	耐強化ポリカーボネート	点滅回数	約77回/分
視認距離	300m	スイッチ	ON/OFF ※ONなら夜間自動で点滅開始、OFFなら作動しません。
点滅方式	上:点滅 下:点滅/点灯切り替え	使用温度範囲	-10~60℃
対応コーン・ホルダー	φ40・φ50カットコーン φ40用ホルダー使用可		

夜間自動点滅装置付

本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。

上部、下部の交互点滅方式

上下レンズは360度視認可能

点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。

カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。

発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。

上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)

コーンに装着した状態で、段積が数個できます。

防滴構造

EA983FT-3のコーンに差込使用可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.