

品番 : EA983FT-11D

品名 : [単1x2本] LEDツインフラッシュ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,930円(税抜) / 6,523円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,930円(税抜) / 6,523円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/01/12 06:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2249ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|---|
| サイズ(mm) | φ80×186.5(H) | 電源 | 単1電池×2本(別売) |
| 光源 | 赤色LED8個 | 電池寿命 | (アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯) |
| 取付部外径 | 40mm | 重量 | 160g |
| 材質 | 耐強化ポリカーボネート | 点滅回数 | 約77回/分 |
| 視認距離 | 300m | スイッチ | ON/OFF ※ONなら夜間自動で点滅開始、OFFなら作動しません。 |
| 点滅方式 | 上:点滅 下:点滅/点灯切り替え | 使用温度範囲 | -10~60°C |
| 対応コーン・ホルダー | φ40・φ50カットコーン φ40用ホルダー使用可 | | |

夜間自動点滅装置付

本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。

上部、下部の交互点滅方式

上下レンズは360度視認可能

点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。

カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。

発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。

上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)

コーンに装着した状態で、段積が数個できます。

防滴構造

EA983FT-3のコーンに差込使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.