

品番：EA983FW-13

品名：DC24V [LED信号灯用]ベースユニット



販売価格	7,330円(税抜) / 8,063円(税込)		
カタログ価格	7,330円(税抜) / 8,063円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/17 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		



仕様

メーカー	パトライト (PATLITE)	型番	LU7-02FB
材質	本体:ABS樹脂	サイズ	φ70×170(H)mm
重量	275g		
EA983FW-10R~-10Wの信号灯と組合せてご使用下さい。			
取付ポールはEA983FW-16、-17をご使用下さい。			
載せてひねるだけで組立完了。			
ブザー音	電子音2音、70~90dB		
IP65対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。			
UL規格対応品			
定格電圧	DC24V	仕様	点灯・点滅・ブザー

代替品

	品番	EA983FW-19
	コメント	サイズ・仕様違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.