

品番 : EA983FW-19

品名 : AC90-250V LED信号灯 ベースユニット



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/10 23:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		



仕様

メーカー	パトライト (PATLITE)	型番	LR6-M2WJNW
定格電圧	AC100~240V	サイズ	φ60×169(H)mm
仕様	点灯	色	オフホワイト
最大取付板厚	7mm	コード長	1300mm
材質	本体:ポリカーボネート	重量	320g
付属品	フランジ付ナット(M4)×3個		

信号灯(EA983FW-10RA~10YA)と組み合わせてご使用下さい。

屋内専用/直取付型/キャプタイヤケーブル

載せてひねるだけで組立完了。

LEDユニットは最高5段まで積層可能

IP65対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。

UL規格対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

