

品番：EA983PS-1

品名：390x150x80mm エペランブロック



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 7,000円(税抜)／7,700円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 7,000円(税抜)／7,700円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/05/04 15:25現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1758ページ                      |      |   |  |



仕様

|      |                                 |         |               |
|------|---------------------------------|---------|---------------|
| メーカー | 三甲(サンコー)                        | 型番      | 780784        |
| 商品名  | EPブロック3915                      | サイズ(mm) | 390×150×80(L) |
| 耐荷重  | 約4.6t                           | 重量      | 520g          |
| 材質   | 発泡ポリプロピレン                       | 発泡倍率    | 8倍            |
| 圧縮強度 | 8kg/cm <sup>2</sup> (23℃環境5%圧縮) | 色       | ブラック          |

軽量で設置しやすい。仮設ハウスなどの台座用エペランブロックです。

【使用上の注意】

- ・火気厳禁
- ・圧縮強度の範囲内でご使用ください(ただし圧縮強度値は試験測定結果であり、製品における保証値ではありません)
- ・圧縮強度が不足する場合には、EPブロックの数を増やしてください。
- ・面で荷重を受けるようにご使用ください。
- ・高さ調整などには、コンパネ等を使用ください。
- ・全く変形しない訳ではありません。一定のひずみは生じます。
- ・積載物に対しての補償は行っておりません。使用に際して事前のご確認をお願いいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.