

品番：EA983RF-11

品名：[CR2450x1個] LED反射たすき(黄)



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2025/08/04 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2293ページ		



仕様

メーカー	ミスケイ	型番	3301505
サイズ(mm)	50×1400	カラー	イエロー
最大巻き付け径	約450mm	材質	表:PVC 内側:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
連続使用時間	約140時間	点灯・点滅切替	点滅・点灯・消灯
重量	約67g	光源	赤色LED×6個
電源	ボタン電池(CR2450)×1個(付属)	用途	ウォーキング、通勤通学などに。
特長	・背丈に合わせて長さ調整ができるLED付反射たすきです。 ・暗い夜道や光源のない場所でもLEDで視認性アップ。 ・肉眼で50～60mまでの視認性があります。		

マジックテープで1100mm、1210mm、1330mmの3段階長さ調整が可能

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

