

品番：EA983T-19

品名：φ4mmx 4.57m ケーブルロックアウト



販売価格	9,580円(税抜) / 10,538円(税込)		
カタログ価格	9,580円(税抜) / 10,538円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/02 21:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2326ページ		



仕様

ワイヤーサイズ	φ4mm×4.57m	本体サイズ	68×73×32mm
鍵穴径	8.3mm	重量	0.27kg
材質	ケーブル: スチール(透明プラスチックコーティング)(PVCフリー) 本体: 熱可塑性樹脂(ゼネックス)製	付属品	視認性の高い書き込み式安全ラベル (英語、スペイン語、フランス語)
ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。			
ケーブルの端をロックアウトするポイントに通し、ロックアウト本体に戻します。			
グループロックアウト対応 最大4つまでのパドロックを同時に取り付けることができるため、複数人での作業安全管理に適しています。			
調整可能なケーブル ロック機能でしっかりと締めて、ゆるみをなくします。			
丈夫で柔軟な多重撚り鋼ケーブルは透明なプラスチックコーティングで絶縁されています(PVCフリー)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.