

品番：EA983TM-1

品名：227x 88x152mm ロックアウトボックス



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,160円(税抜) / 7,876円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,160円(税抜) / 7,876円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/23 14:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------------|-----|--------------------------------------|
| 本体サイズ | 227×88×152mm | 鍵穴径 | メイン:8.8mm ロック穴:7.8mm |
| 重量 | 1.4kg | 材質 | 本体:鋼鉄(高温粉体塗装) ハンドル:ステンレススチール、ナイロン |

このボックスは、機械のメンテナンス時に「作業員全員の安全が確認されるまで、絶対に電源を入れさせない」ための集中管理ツールです。

大人数での作業の際にロックアウトする場所が複数ある場合やロックアウトに不慣れなメンバーがいる場合などに有効です。

小型の携帯型ロックアウトボックスとして使用できます。

最大13名による同時施錠が可能
蓋の部分に12個のロック穴、メインラッチに1個、合計13個の南京錠を掛けることができます。

内部には南京錠だけでなく、安全タグやハスパなどもまとめて収納・運搬できます。

【使い方】

1. 設備の主電源などを南京錠でロックし、その「鍵」をボックスの中に入れます。
2. 共同で作業するメンバー全員が、自分の個人用南京錠をロック穴に掛けて施錠します。
3. 作業が完全に終了した人から順に自分の南京錠を外します。全員が外して中から「設備の鍵」を取り出すまでは、誰も電源を復旧できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

