

品番：EA983TR-131

品名：45mm バルブロックアウト(ケーブル付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,760円(税抜) / 7,436円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,760円(税抜) / 7,436円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/23 14:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------|--------|--------------------------|
| 最大開口幅 | 45mm | サイズ | 92.5(W)×52.5(D)×185(H)mm |
| ワイヤーサイズ | φ3.2×2400mm | 材質 | スチール、ナイロン |
| 鍵穴径 | 10mm | 使用温度範囲 | -20~120℃ |
| 大型のレバー式バルブ、T字ハンドル、その他固定が難しい機械装置など、さまざまな種類やサイズのバルブをロックアウトできます。 | | | |
| 耐衝撃性・耐薬品性があり、あらゆる環境での使用に最適 | | | |
| ケーブル付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.