

品番：EA983TR-331

品名：33.0x 13mm 電気ブレーカーロックアウト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 270円(税抜) / 297円(税込) | | |
| カタログ価格 | 270円(税抜) / 297円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/23 18:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------|---------|
| 外寸サイズ | 31.3(W)×33(D)×58.5(H)mm | ボディサイズ | 33×13mm |
| 鍵穴径 | 7mm | 材質 | ナイロンPA |
| 最大60アンペアまで対応 | | | |
| 穴の間隔は12mm以下 | | | |
| 単極ブレーカーおよび多極ブレーカーに対応 | | | |
| ブレーカーのスイッチレバーを挟み込んで固定するタイプです。 | | | |
| 取り付けは簡単で、工具は不要です。 | | | |
| 指で回せるネジが付いているため、現場で素早く取り付けられます。 | | | |
| 安全性を高めるため、南京錠を併用することをお勧めします。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.