

品番：EA983TR-341

品名：40.0x 14mm 電気ブレーカーロックアウト



販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

鍵穴径	7.5mm	本体部サイズ	40×14mm
材質	ABS樹脂	使用可能温度	-20℃～90℃

ロック穴の距離が13mmのブレーカーに適合します。

【使用方法】

- 1.ブレーカーを「OFF」の位置にし、デバイスのピンをブレーカーのロック穴に差し込みます。
- 2.デバイスの黒いボタンを押し込み、固定します。
- 3.南京錠を取り付けて、物理的に操作できないようにロックします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.