

品番：EA983TX-10

品名：83x108x43mm 防犯用窓ストッパー(吸盤式)



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/07/01 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2381ページ		



仕様

用途	窓用ストッパー	材質	ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、PET樹脂
サイズ	108(W)×83(D)×43(H)mm	重量	110g
取付方法	吸着式		

密着ジェルと圧搾レバーの強力吸着吸盤式の防犯用窓ストッパー

ネジ釘、穴あけ不要でガラスに強力に密着してサッシを抑えて固定します。

簡単に取付けられ、ずれにくく外れにくい。

すりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です。

外からは防犯シールが見えるため防犯性が高まります。(シールが不要な場合ははがせます。)

窓用としてだけでなく、様々なものを固定するのにも使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.