

品番：EA983ZA-12

品名：キーボックス(ダイヤル錠式)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/04 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2335ページ		



仕様

メーカー	ノムラテック	型番	N-1260
材質	本体:亜鉛ダイカスト シャックル:スチール(焼入処理) ダイヤル部:亜鉛ダイカスト アダプター:ナイロン樹脂 壁面取付用カバー:合成ゴム	本体外寸	82×30×124(H)mm
本体内寸	66×12.5×107.8(H)mm	シャックル長	57mm
アダプターサイズ	56×48×17(t)mm	アダプター内径	27mm
カードキーの収納できる目安	85×55mm	重量	647g
クリアランス	ブラケット装着時: φ27mm ブラケット未装着時: 50×38mm(タテ×ヨコ)		

カギの受け渡しにお使いください。

防水加工はしてありません。

収納力抜群。

複数の鍵を一度に収納可能。

取付方法は、ドアノブ・レバーに取付や壁にビス止の2通りに対応できます。

レバーハンドル用アダプター付。

レバーから外れる時にお使いください。(レバーの種類によっては合わないものもあります。)

4桁ダイヤル式で番号設定が可能です。

ダイヤルを回すと「0」でストップします。夜間等番号が確認しにくい場合でも、番号が合せやすくなっています。

屋外使用可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.