

品番：EA984CD-101

品名：80kg マグネットリフター(ｽｰﾊﾟｰﾏｸﾞ)



販売価格	64,000円(税抜)／70,400円(税込)		
カタログ価格	64,000円(税抜)／70,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/22 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1784ページ		



仕様

メーカー	キトー (KITO)	型番	KRD8
商品名	ｽｰﾊﾟｰﾏｸﾞ	吊上能力	平鋼:80kg 丸鋼:60kg (φ120)
重量	6kg	サイズ(mm)	112×96.4×155(H)
フック穴径	35mm	ハンドル長	125mm
丸鋼適用範囲	φ80～300mm	使用温度	−20℃～+50℃
湿度	85%RH以下 (結露のないこと)	つり上げ対象物	鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。

永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応
1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。
永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。
スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。
OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。
永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持

4つの磁極で確実に吸着

一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトスーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。
また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。

屋内専用

防水構造ではありません

代替品



品番 EA984CD-81
コメント 仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.