

品番：EA984CD-51

品名：125kg マグネットリフター



販売価格	57,800円(税抜)／ 63,580円(税込)			
カタログ価格	57,800円(税抜)／63,580円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 20:26現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付

仕様

最大吊上能力	鋼板:125kg、丸鋼:50kg	サイズ	150(W)×76(D)×116(H)mm
ハンドル長	112mm	フック穴径	30×27mm
重量	4.5kg	使用温度	-10℃～80℃
ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用できます。			
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用			
オン・オフの切り替えは手動です。			
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付			

代替品

	品番	EA984CD-81
	コメント	仕様をご確認ください。

