品番：EA984CD-52

品名：250kg マグネットリフター

販売価格	104,000円（税抜）／ 114,400円（税込）			
カタログ価格	104,000円（税抜）／114,400円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/04 17:18現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1784ページ			



仕様

最大吊上能力	鋼板：250kg 丸鋼：100kg	吊上サイズ	鋼板：厚み20mm以上 丸鋼：φ250mm以下
最大吊上長さ	1500mm	サイズ	210（W）×90（D）×148（H）mm
ハンドル長	155mm	フック穴径	45×40mm
重量	8.5kg	使用温度	−10℃～80℃
ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用可能			
オン・オフの切り替えは手動			
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用			
ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き			

代替品

品番　EA984CD-82

コメント　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.