品番：EA984CD-53

品名：500kg マグネットリフター

販売価格	214,800円（税抜）／ 236,280円（税込）			
カタログ価格	214,800円（税抜）／236,280円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/09 18:39現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				




ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付

仕様

最大吊上能力	鋼板：500kg、丸鋼：200kg	サイズ	281（W）×106（D）×191（H）mm
ハンドル長	190mm	フック穴径	53×48mm
重量	17.5kg	使用温度	-10℃～80℃
ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用できます。			
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用			
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付			
オン・オフの切り替えは手動です。			

代替品

品番　EA984CD-83

コメント　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.