

品番：EA984CF-10

品名：154kg/10-222mm ジャックリフト



販売価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 19:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	DEWALT(デウォルト)	型番	DWHT83550
揚高	10~222mm	ストローク	上昇4mm、下降2.5mm
耐荷重	154kg	サイズ	240(W)×125(D)×450(H)mm
荷台サイズ	56(W)×68(D)mm	重量	約2.2kg
材質	プラスチック、金属		

重量物の高さ調整が可能。エアコン室外機や内装施工時の高さ調整に。

足で踏むことでハンズフリーでラクにリフトできる「STEP-TO-LIFT」設計

足で踏む際の1回のストロークごとに、リフティングプレートが最大4mmまで上昇します。

リフティングハンドルを押す力の加減により、細やかな高さ調整が可能(手で握って持ち上げも可能)です。

下降レバーを押すと、1ストロークごとに最大2.5mmまで下降します。

解除レバーは下降レバーと独立してリブ内に設置され、使用中の誤作動を防止します。

皿ネジ穴でさらにリフトを固定し、作業の安定性を向上、作業中のズレや揺れを防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

