品番: EA984CM-11

品名: DC24V/ φ 35mm/250N 電磁マク * ネットホルタ * -



販売価格	21,300円 (税抜)/23,430円(税込)				
カタログ価 格	21,300円(税抜)/23,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 19 (2025/11/24 12:02現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1239ページ1361ページ				









工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧	DC24V	電流	240mA
最大吸着力	250N ※接極子プレートEA984CM-23を使 用した場合の数値です	直径	35mm
高さ	48mm	背面ねじ径	M5×8mm
重量	350g	IP値	54
最高使用温度	80℃	材質	軟鉄(ニッケルメッキ)

DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.