


品番 : EA984CM-12

品名 : DC24V/φ 50mm/500N 電磁マグネットホルダー



販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/05 17:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1239ページ1361ページ		



工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

### 仕様

電圧	DC24V	電流	350mA
最大吸着力	500N ※接極子プレートEA984CM-24を使用した場合の数値です	直径	50mm
高さ	63mm	背面ねじ径	M5×8mm
重量	874g	IP値	54
最高使用温度	80℃	材質	軟鉄(ニッケルメッキ)

DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

### 代替品

	<p>品番 EA984CM-11</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.