品番: EA984CM-12

品名: DC24V/ φ 50mm/500N 電磁マグネットホルタ゛-



販売価格	38,000円(税抜)/41,800円(税込)				
カタログ価 格	38,000円(税抜)/41,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 11:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1239ページ1361ページ				











工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

## 仕様

電圧	DC24V	電流	350mA
最大吸着力	500N ※接極子プレートEA984CM-24を使 用した場合の数値です	直径	50mm
高さ	63mm	背面ねじ径	M5×8mm
重量	874g	IP値	54
最高使用温度	80°C	材質	軟鉄(ニッケルメッキ)

DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

## 代替品



品番 EA984CM-11

コメント 仕様ご確認下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.