


品番 : EA984CM-35

品名 : DC12V/φ 65mm/1670N 電磁マグ ネットホルダー



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/05 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1193ページ1312ページ		



工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

#### 仕様

電圧	DC12V	電流	690mA
最大吸着力	1670N ※接極子プレートEA984CM-25を使用した場合の数値です	直径	65mm
高さ	35mm	背面ねじ径	M8×12mm(1穴) M5×6mm(3穴)
PCD	40mm	重量	710g
IP値	20	最高使用温度	80℃
材質	軟鋼(ニッケルメッキ)		

DC12Vでホールド(吸着)する電磁マグネット

電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー

製造工程の工作物保持に。

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.