品番: EA984CM-37

品名: DC12V/ φ 100mm/3600N 電磁マグネットホルタ゛-



販売価格	28,900円 (税抜)/31,790円(税込)				
カタログ価格	28,900円(税抜)/31,790円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/24 11:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1238ページ1361ページ				









工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧	DC12V	電流	1850mA
最大吸着力	3600N ※接極子プレートEA984CM-27を使 用した場合の数値です	直径	100mm
高さ	43mm	背面ねじ径	M10×15mm(1穴) M6×10mm(3穴)
PCD	75mm	重量	2200g
IP値	20	最高使用温度	3°08
材質	軟鋼(ニッケルメッキ)		

DC12Vでホールド(吸着)する電磁マグネット

電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー

製造工程の工作物保持に。

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-27)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.