


品番：EA984CM-5

品名：DC24V/φ 65mm/1670N 電磁マグ ネットホルダー



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,500円(税抜) / 12,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,500円(税抜) / 12,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 38 (2026/04/05 20:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1193ページ1312ページ | | |



工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

| | | | |
|-------|---|--------|---------------------------|
| 電圧 | DC24V | 電流 | 340mA |
| 最大吸着力 | 1670N ※接極子プレートEA984CM-25を使用した場合の数値です | 直径 | 65mm |
| 高さ | 35mm | 背面ねじ径 | M8×12mm(1穴) M5×6mm(3穴) |
| PCD | 40mm | 重量 | 710g |
| IP値 | 20 | 最高使用温度 | 80℃ |
| 材質 | 軟鋼(ニッケルメッキ) | | |

DC24Vでホールド(吸着)する電磁マグネット

電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー

製造工程の工作物保持に。

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.