


品番：EA984CM-7

品名：DC24V/φ100mm/3600N 電磁マグネットホルダー



販売価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
カタログ価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 23:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1193ページ1312ページ		



品名	単位	在庫数
EA984CM-7	個	1

工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧	DC24V	電流	940mA
最大吸着力	3600N ※接極子プレートEA984CM-27を使用した場合の数値です	直径	100mm
高さ	43mm	背面ねじ径	M10×15mm(1穴) M6×10mm(3穴)
PCD	75mm	重量	2200g
IP値	20	最高使用温度	80℃
材質	軟鋼(ニッケルメッキ)		

DC24Vでホールド(吸着)する電磁マグネット

電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー

製造工程の工作物保持に。

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-27)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.