


品番：EA985EG-31

品名：1.5ton/1,070mm ハンドパレットトラック



販売価格	136,000円(税抜) / 149,600円(税込)		
カタログ価格	136,000円(税抜) / 149,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1669ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	をくだ屋技研(O.P.K.)	型番	CP-15J-107
※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。	積載荷重	1500kg
最高位	200mm	最低位	80mm
フォークサイズ	1070×620mm	爪幅	150mm
ロードホイール	材質:ウレタン サイズ:φ80×73mm	ステアリングホイール	材質:ゴム サイズ:φ180×60mm
重量	75kg		

日本製の為、高品質。荷揚げ動作も滑らかに行なえます。

レバーを握るだけの簡単操作で、誰でも楽に運搬することができます。

ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。

ノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。

リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵

急降下を防ぎ、下降時の衝撃を和らげる急降下防止バルブ内蔵

バルブ内を簡単に洗浄し正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵

軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.