


品番：EA985MB-332

品名：300x1500mm/ 50mm ローラーコンベア(スチール製)



販売価格	33,200円(税抜) / 36,520円(税込)		
カタログ価格	33,200円(税抜) / 36,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1673ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	マキテック	型番	R-2812P-1500-300-50
ローラー幅	300mm	全長	1500mm
ローラー直径	28.6mm	材質	スチール
用途	軽荷重搬送用	ピッチ	50mm
ローラー耐荷重	42kg/本	脚取付間隔:耐荷重	1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg
重量	17.3kg		
プレスベアリング・安価タイプ			
支持脚はEA985M-11～-23からお選び下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

