

品番 : EA985MC-252

品名 : 500x1500mm / 75mm ローラーコンベア-(スチール製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,400円(税抜)／35,640円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,400円(税抜)／35,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/03 22:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1673ページ | | |



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------|---|
| メーカー | マキテック | 型番 | R-3812P-1500-500-75 |
| ローラー幅 | 500mm | 全長 | 1500mm |
| ローラー直径 | 38.1mm | 材質 | スチール |
| 用途 | 中軽荷重搬送用 | ピッチ | 75mm |
| ローラー耐荷重 | 60kg/本 | 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg |
| 重量 | 22.3kg | | |
| プレスベアリング・安価タイプ | | | |
| 支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

