



品番：EA986CD-125

品名：125mm キャスター(自在金具/TPEタイヤ/ESD)



販売価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
カタログ価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 12:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1700ページ		



### 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×32
全高(mm)	165	耐荷重(kg)	135
プレートサイズ	105×80mm	取付ピッチ	76×60mm
穴径	9mm	重量(g)	1300
材質	金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー)		

ボールベアリング

導電性・帯電防止仕様

ESDとは静電気を放電するという意味です。  
静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことができます。

始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.